

品番：EA936WE-15

品名：30g 瞬間接着剤(高耐熱タイプ)



販売価格	5,810円(税抜)／6,391円(税込)			
カタログ価格	5,810円(税抜)／6,391円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/21 16:26現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



使いやすいペンタイプです

仕様

内容量	30g	色	透明
使用温度範囲	−55～180℃	硬化時間	アルミニウム:20～50秒 ゴム:5～20秒 プラスチック:40～100秒
せん断強度	スチール:14N/mm2 アルミニウム:18N/mm2 硬質PVC:13N/mm2 ABS樹脂:12N/mm2 ポリカーボネート:9N/mm2 ニトリルゴム:8N/mm2	粘度	中粘度
完全硬化時間	24時間		
シアノアクリレート系			
高耐熱性			
使いやすいペンタイプです			
エンジンの中など、高温になる場所への使用に適しています。			

代替品

	品番	EA936WE-6
--	----	-----------



コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.