

品番：EA936WE-6

品名：12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ)



販売価格	1,980円(税抜)／2,178円(税込)			
カタログ価格	1,980円(税抜)／2,178円(税込)			
在庫数	最新在庫: 17 (2025/12/18 23:18現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	1515ページ			



使いやすいペンタイプです

仕様

商品名	VA 2500	内容量	12g
使用温度範囲	−55〜140℃	液	不透明
可使時間	アルミニウム:40〜80秒 ゴム:25〜60秒 PVC:25〜100秒	完全硬化時間	24時間
せん断強度	スチール:24N/m ² アルミニウム:18N/m ² 硬質PVC:13N/m ² ABS樹脂:12N/m ² ポリカーボネート:13N/m ² ニトリルゴム:8N/m ²		
高粘度			
耐熱タイプ			
シアノアクリレート系			
ゴムやプラスチック、金属とプラスチックの異種接着などに。			
使いやすいペンタイプです			
耐湿性に優れています。			

弾力性を残しながらゆっくりと硬化するため、剥離強度や衝撃強度に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.