

品番：EA936WE-8

品名：12g 瞬間接着剤(ゴム用・耐熱型)



販売価格	2,220円(税抜) / 2,442円(税込)		
カタログ価格	2,220円(税抜) / 2,442円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/12 04:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1470ページ		



シアノアクリレート

強力かつ硬化の反応速度が速く、一般的には瞬間接着剤として使用されます。室温での作業は半硬化で約1ヶ月、硬化後は約1ヶ月です。接着や硬化に多量に非金属材料を使用している場合は、一時的かつ迅速に硬化する防止剤として必要です。

使いやすいペンタイプです

### 仕様

商品名	VA 30	せん断強度	スチール:22N/mm <sup>2</sup> アルミニウム:18N/mm <sup>2</sup> 硬質PVC:14N/mm <sup>2</sup> ABS樹脂:11N/mm <sup>2</sup> ポリカーボネート:13N/mm <sup>2</sup> ニトリルゴム:8N/mm <sup>2</sup>
内容量	12g	使用温度範囲	-55~140℃
液	黒	可使時間	アルミニウム:5~10秒、ゴム:5~10秒、プラスチック:30~120秒
完全硬化時間	24時間		
中粘度			
耐熱タイプ			
シアノアクリレート系			
ゴム用			
厚めのゴムや多孔質のゴム、プラスチック、金属とプラスチックの異種接着に。			
使いやすいペンタイプです			
さまざまな産業分野で使用できます。			

耐湿性に優れています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.