

品番：EA940AF-422

品名：600V/37Ax 20m 電力ケーブル(VVR/3芯)



販売価格	17,400円(税抜)／ 19,140円(税込)		
カタログ価格	17,400円(税抜)／19,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/14 10:20現在）		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



20m

仕様

一般電力用			
旧配線の延長・取替に			
許容電流	37A		
定格600V			
長さ	20m	サイズ	8.0mm ²
3芯(白・黒・赤)			
材質	内被:ビニール、 外被:ビニールシース	導体最高許容温度	60℃
色	灰色	導体外径	3.6mm
シース厚さ	1.5mm	絶縁体厚さ	1.2mm
外径	16.5mm	最大導体抵抗(20℃)	2.36Ω /km
最小絶縁抵抗(20℃)	50MΩ・km		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

