


品番 : EA940AF-432

品名 : 600V/53Ax 20m 電力ケーブル(VVR/3芯)



販売価格	27,500円(税抜)／30,250円(税込)		
カタログ価格	27,500円(税抜)／30,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 19:36現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



仕様

一般電力用			
旧配線の延長・取替に			
許容電流	53A		
定格600V			
長さ	20m	サイズ	14.0mm ²
3芯(白・黒・赤)			
材質	内被:ビニール、外被:ビニールシース	導体最高許容温度	60°C
色	灰色	導体外径	4.4mm
シース厚さ	1.5mm	絶縁体厚さ	1.4mm
外径	19.0mm	最大導体抵抗(20°C)	1.34Ω/km
最小絶縁抵抗(20°C)	40MΩ·km		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

