

品番：EA940AG-16

品名：300V/12A/ 10m ビニルキャブタイヤケーブル(3芯/灰)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,530円(税抜) / 6,083円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,530円(税抜) / 6,083円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/23 06:08現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1136ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                                      |                                       |       |       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|
| 定格容量                                 | 12A 300V<br>(1.25mm <sup>2</sup> ×3心) | 絶縁体厚さ | 0.6mm |
| 公称断面積                                | 1.25mm <sup>2</sup>                   | 仕上外径  | 7.8mm |
| コード長                                 | 10m                                   | カラー   | グレー   |
| 日本製                                  |                                       |       |       |
| 3心(白・黒・赤)                            |                                       |       |       |
| 屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 |                                       |       |       |
| VCTF                                 |                                       |       |       |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.