


品番：EA940AG-19

品名：300V/12A/ 10m ビニルキャブタイヤケーブル(3芯/黒)



販売価格	4,990円(税抜) / 5,489円(税込)		
カタログ価格	4,990円(税抜) / 5,489円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 06:08現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



仕様

定格容量	12A 300V (1.25mm ² ×3心)	絶縁体厚さ	0.6mm
公称断面積	1.25mm ²	仕上外径	7.8mm
コード長	10m	カラー	ブラック
日本製			
3心(白・黒・赤)			
屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。			
VCTF			

代替品

	品番 EA940AG-16 コメント 灰色
--	--------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

