

品番：EA940AG-3

品名：300V/12A/ 20m ビニルキャブタイヤケーブル(灰)



販売価格	7,700円(税抜) / 8,470円(税込)		
カタログ価格	7,700円(税抜) / 8,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/06/03 02:46現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1179ページ		



#### 仕様

定格容量	12A 300V(1.25mm <sup>2</sup> ×2心)	絶縁体厚さ	0.6mm
公称断面積	1.25mm <sup>2</sup>	コード長	20m
仕上外径	7.4mm	カラー	グレー
日本製			
2心(白・黒)			
300V以下の小型電源器具に使用			
シース、絶縁体に高弾性特殊コンパウンドを使用。柔軟性があり作業性に優れています。			
VCTF			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.