

品番 : EA940AG-403A

品名 : 600V/17A/ 30m ゴムキャブ タイヤケーブル(4芯)



販売価格	21,500円(税抜)／23,650円(税込)		
カタログ価格	21,500円(税抜)／23,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/25 20:55現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1138ページ		



キャブタイヤケーブルの許容電流	
電線の本数×芯数	電線許容電流 (A)
2.0㎟×20	VCT/2CT (PNCT)
2.0㎟×30	22(28)
2.0㎟×40	19(24)
2.0㎟×50	17(22)
3.5㎟×20	32(41)
3.5㎟×30	28(36)
3.5㎟×40	25(32)
5.5㎟×20	41(53)
5.5㎟×30	36(46)
5.5㎟×40	32(42)
8.0㎟×20	51(65)
8.0㎟×30	44(56)
8.0㎟×40	39(50)
14.0㎟×20	71(91)
14.0㎟×30	62(80)
14.0㎟×40	55(71)

  

キャブタイヤケーブル (CT-Cab Type)	
電線の本数×芯数	電線許容電流 (A)
2.0㎟×20	VCT/2CT (PNCT)
2.0㎟×30	22(28)
2.0㎟×40	19(24)
2.0㎟×50	17(22)
3.5㎟×20	32(41)
3.5㎟×30	28(36)
3.5㎟×40	25(32)
5.5㎟×20	41(53)
5.5㎟×30	36(46)
5.5㎟×40	32(42)
8.0㎟×20	51(65)
8.0㎟×30	44(56)
8.0㎟×40	39(50)
14.0㎟×20	71(91)
14.0㎟×30	62(80)
14.0㎟×40	55(71)

## 仕様

略号	2CT	用途	屋内外移動用電気機器電源用
定格容量	17A 600V(2.0㎟×4芯)	長さ	30m
公称断面積	2.0㎟	仕上外径	14.0mm
曲げ半径	56mm以上	定格温度	60°C

天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル

燃線

4芯(白・黒・赤・緑)

柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます

日本製

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.