


品番：EA940AG-405A

品名：600V/17A/ 50m ゴムキャブタイヤケーブル(4芯)



販売価格	34,600円(税抜) / 38,060円(税込)		
カタログ価格	34,600円(税抜) / 38,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/23 07:18現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1138ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/2CT(3P/4CT)
2.0mm ² ×20	22(28)
φ×30	19(24)
φ×40	17(22)
3.0mm ² ×20	32(41)
φ×30	28(36)
φ×40	25(32)
5.0mm ² ×20	41(53)
φ×30	36(46)
φ×40	32(42)
8.0mm ² ×20	51(65)
φ×30	44(56)
φ×40	39(50)
14.0mm ² ×20	71(91)
φ×30	62(80)
φ×40	55(71)

品名	規格	長さ	巻数
EA940AG-405A	600V/17A/50m	50m	1巻

仕様

略号	2CT	用途	屋内外移動用電気機器電源用
定格容量	17A 600V(2.0m ² ×4心)	長さ	50m
公称断面積	2.0m ²	仕上外径	14.0mm
曲げ半径	56mm以上	定格温度	60℃

天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル

撚線

4心(白・黒・赤・緑)

柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます

日本製

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.