

品番：EA940AG-413A

品名：600V/25A/ 30m ゴムキャブタイヤケーブル(4芯)



販売価格	32,200円(税抜) / 35,420円(税込)		
カタログ価格	32,200円(税抜) / 35,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/25 19:23現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1138ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
2.0mm <sup>2</sup> 2C	22(2B)
φ × 3.0	19(2A)
φ × 4.0	17(2Z)
3.5mm <sup>2</sup> 2C	32(4I)
φ × 3.0	28(3B)
φ × 4.0	25(3Z)
5.5mm <sup>2</sup> 2C	41(5B)
φ × 3.0	36(4B)
φ × 4.0	32(4Z)
8.0mm <sup>2</sup> 2C	51(8B)
φ × 3.0	44(5B)
φ × 4.0	39(5B)
14.0mm <sup>2</sup> 2C	71(9I)
φ × 3.0	62(8B)
φ × 4.0	55(7I)

品名	規格	電線太さ	心数	電線許容電圧
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	2.0mm <sup>2</sup>	2	22(2B)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	φ × 3.0	2	19(2A)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	φ × 4.0	2	17(2Z)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	3.5mm <sup>2</sup>	4	32(4I)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	φ × 3.0	4	28(3B)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	φ × 4.0	4	25(3Z)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	5.5mm <sup>2</sup>	4	41(5B)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	φ × 3.0	4	36(4B)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	φ × 4.0	4	32(4Z)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	8.0mm <sup>2</sup>	4	51(8B)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	φ × 3.0	4	44(5B)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	φ × 4.0	4	39(5B)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	14.0mm <sup>2</sup>	4	71(9I)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	φ × 3.0	4	62(8B)
キャブタイヤケーブル	CT-CAB Type	φ × 4.0	4	55(7I)

仕様

略号	2CT	用途	屋内外移動用電気機器電源用
定格容量	25A 600V(3.5m <sup>2</sup> ×4心)	長さ	30m
公称断面積	3.5m <sup>2</sup>	仕上外径	16.0mm
曲げ半径	64mm以上	定格温度	60℃

天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル

燃線

4心(白・黒・赤・緑)

柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます

日本製

PSEマーク取得商品

代替品

	<p>品番 EA940AG-415A</p> <p>コメント</p>
--	------------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.