


品番：EA940AG-415A

品名：600V/25A/ 50m ゴムキャブタイヤケーブル(4芯)



販売価格	51,700円(税抜) / 56,870円(税込)		
カタログ価格	51,700円(税抜) / 56,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 04:52現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1138ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(AI VCT/2CT/3PHCT)
2.0mm <sup>2</sup> ×20	22(28)
φ ×30	19(24)
φ ×40	17(22)
3.5mm <sup>2</sup> ×20	32(41)
φ ×30	28(36)
φ ×40	25(32)
5.0mm <sup>2</sup> ×20	41(53)
φ ×30	36(46)
φ ×40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> ×20	51(65)
φ ×30	44(56)
φ ×40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> ×20	71(91)
φ ×30	62(80)
φ ×40	55(71)

CT-CAB Type	規格	電線太さ(心数)	電線許容電流(AI VCT/2CT/3PHCT)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	2.0mm <sup>2</sup> ×20	22(28)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	φ ×30	19(24)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	φ ×40	17(22)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	3.5mm <sup>2</sup> ×20	32(41)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	φ ×30	28(36)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	φ ×40	25(32)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	5.0mm <sup>2</sup> ×20	41(53)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	φ ×30	36(46)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	φ ×40	32(42)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	8.0mm <sup>2</sup> ×20	51(65)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	φ ×30	44(56)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	φ ×40	39(50)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	14.0mm <sup>2</sup> ×20	71(91)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	φ ×30	62(80)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	φ ×40	55(71)

仕様

略号	2CT	用途	屋内外移動用電気機器電源用
定格容量	25A 600V(3.5m <sup>2</sup> ×4心)	長さ	50m
公称断面積	3.5m <sup>2</sup>	仕上外径	16.0mm
曲げ半径	64mm以上	定格温度	60℃

天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル

撚線

4心(白・黒・赤・緑)

柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます

日本製

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.