

品番：**EA940AG-504C**

品名：0.75mm<sup>2</sup>×50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>12,300円</b> (税抜) / 13,530円 (税込)		
カタログ価格	12,300円 (税抜) / 13,530円 (税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 7</b> (2026/06/23 06:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	0.75mm <sup>2</sup>	50m

電線の太さ(心数)	電線許容電圧(A) VCT(CT)G(FACT)
2.0mm <sup>2</sup> -2C	22(28)
※ ×3C	19(24)
※ ×4C	17(22)
3.5mm <sup>2</sup> -2C	32(41)
※ ×3C	28(36)
※ ×4C	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> -2C	41(53)
※ ×3C	36(46)
※ ×4C	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> -2C	51(65)
※ ×3C	44(56)
※ ×4C	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> -2C	71(91)
※ ×3C	62(80)
※ ×4C	55(71)

### 仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	14A 600V (0.75mm <sup>2</sup> ×2心)	長さ	50m
公称断面積	0.75mm <sup>2</sup>	仕上外径	8.8mm
曲げ半径	36mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.