

品番 : EA940AG-505

品名：1.25m m² x 5m/2芯 ビニールキャブ タイヤケーブル



販売価格	2,000円(税抜)／2,200円(税込)		
カタログ価格	2,000円(税抜)／2,200円(税込)		
在庫数	最新在庫：3 (2025/12/15 06:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		



仕様

略号	VCT			用途	600V以下の移動用電気機器用
		×30	71910		
定格容量	19A 600V (1.25mm ² ×2心)			長さ	5m
公称断面積	1.25mm ²			仕上外径	9.6mm
曲げ半径	37mm以上			定格温度	移動:-15~60°C 固定:-30~60°C

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

代替品

品番	EA940AG-506
コメント	同 10m



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.