

品番：**EA940AG-506**

品名：1.25m<sup>2</sup>x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>3,550円</b> (税抜) / 3,905円(税込)		
カタログ価格	3,550円(税抜) / 3,905円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 12</b> (2026/06/23 06:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25m <sup>2</sup>	10m

電線の太さ(心数)	標準許容電圧(AI VCT/GCT/GPACT)
2.0mm <sup>2</sup> -20	22(20)
※ X30	19(20)
※ X40	17(20)
3.5mm <sup>2</sup> -20	32(41)
※ X30	28(30)
※ X40	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> -20	41(53)
※ X30	36(46)
※ X40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> -20	51(65)
※ X30	44(56)
※ X40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> -20	71(91)
※ X30	62(80)
※ X40	55(71)

### 仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	19A 600V (1.25m <sup>2</sup> x2心)	長さ	10m
公称断面積	1.25m <sup>2</sup>	仕上外径	9.6mm
曲げ半径	37mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.