

品番 : EA940AG-509

品名 : 2 mm<sup>2</sup> × 5m/2芯 ビニールキャブ タイヤケーブル



販売価格	2,760円(税抜) / 3,036円(税込)		
カタログ価格	2,760円(税抜) / 3,036円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 06:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		



キャブタイヤーケーブル VCT Cables Type	
規格	AWG
2.0mm <sup>2</sup> ×2芯	27
3.5mm <sup>2</sup> ×2芯	27
5.5mm <sup>2</sup> ×2芯	27
8.0mm <sup>2</sup> ×2芯	27
14.0mm <sup>2</sup> ×2芯	27
規格	電流許容電流(A)
VCT/2CTGP/NCT	2.0mm <sup>2</sup> ×2芯
	22(28)
	×3Q: 19(24)
	×4Q: 17(22)
	3.5mm <sup>2</sup> ×2芯
	32(41)
	×3Q: 26(36)
	×4Q: 25(32)
	5.5mm <sup>2</sup> ×2芯
	41(53)
	×3Q: 36(46)
	×4Q: 32(42)
	8.0mm <sup>2</sup> ×2芯
	51(65)
	×3Q: 44(55)
	×4Q: 39(50)
	14.0mm <sup>2</sup> ×2芯
	71(91)
	×3Q: 62(80)
	×4Q: 55(71)

## 仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	27A 600V (2.0mm <sup>2</sup> ×2芯)	長さ	5m
公称断面積	2.0mm <sup>2</sup>	仕上外径	10.4mm
曲げ半径	42mm以上	定格温度	移動:-15~60°C 固定:-30~60°C

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2芯(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30°Cまでの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

## 代替品

	品番 EA940AG-510 コメント 同 10m
--	------------------------------



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.