

品番 : EA940AG-50A

品名 : 600V/19A/ 50m ゴムキャブタイヤケーブル(3心)



販売価格	29,100円(税抜) / 32,010円(税込)		
カタログ価格	29,100円(税抜) / 32,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/10/30 10:58現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1182ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
2.0mm ² ×20	22(28)
φ ×30	19(24)
φ ×40	17(22)
3.0mm ² ×20	32(41)
φ ×30	28(36)
φ ×40	25(32)
5.0mm ² ×20	41(53)
φ ×30	36(46)
φ ×40	32(42)
8.0mm ² ×20	51(65)
φ ×30	44(56)
φ ×40	39(50)
14.0mm ² ×20	71(91)
φ ×30	62(79)
φ ×40	55(71)

CT-CAB Type	電線太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
CT-CAB Type 1	2.0mm ² ×20	22(28)
CT-CAB Type 1	φ ×30	19(24)
CT-CAB Type 1	φ ×40	17(22)
CT-CAB Type 2	3.0mm ² ×20	32(41)
CT-CAB Type 2	φ ×30	28(36)
CT-CAB Type 2	φ ×40	25(32)
CT-CAB Type 3	5.0mm ² ×20	41(53)
CT-CAB Type 3	φ ×30	36(46)
CT-CAB Type 3	φ ×40	32(42)
CT-CAB Type 4	8.0mm ² ×20	51(65)
CT-CAB Type 4	φ ×30	44(56)
CT-CAB Type 4	φ ×40	39(50)
CT-CAB Type 5	14.0mm ² ×20	71(91)
CT-CAB Type 5	φ ×30	62(79)
CT-CAB Type 5	φ ×40	55(71)

仕様

略号	2CT	用途	屋内外移動用電気機器電源用
定格容量	19A 600V(2mm ² ×3心)	長さ	50m
公称断面積	2.0mm ²	仕上外径	13.0mm
曲げ半径	51mm以上	定格温度	60℃

天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル

撚線

3心(白・黒・赤)

柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます

日本製

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.