

品番：EA940AG-510

品名：2mm²×10m/2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
カタログ価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 06:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT)	2.0mm ² ×2心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm ² ×2心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	5.5mm ² ×2心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm ² ×2心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	14.0mm ² ×2心	10m

電線の太さ(心数)	標準許容電圧(A) VCT(VCT(GPACT))
2.0mm ² ×2心	22(28)
※ ×30	19(24)
※ ×40	17(22)
3.5mm ² ×2心	32(41)
※ ×30	28(36)
※ ×40	25(32)
5.5mm ² ×2心	41(53)
※ ×30	36(46)
※ ×40	32(42)
8.0mm ² ×2心	51(65)
※ ×30	44(56)
※ ×40	39(50)
14.0mm ² ×2心	71(91)
※ ×30	62(80)
※ ×40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	27A 600V (2.0mm ² ×2心)	長さ	10m
公称断面積	2.0mm ²	仕上外径	10.4mm
曲げ半径	42mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.