

品番：EA940AG-510

品名：2mm²×10m/2芯ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
カタログ価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 07:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	外径	芯線径
2.0mm ² -2C	10.4	1.0
3.5mm ² -2C	12.5	1.2
5.5mm ² -2C	14.5	1.4
8.0mm ² -2C	16.5	1.6
14.0mm ² -2C	21.5	2.0

電線の太さ(芯数)	電線許容電圧(A/VCT/GCT/GP/CT)
2.0mm ² -2C	22(28)
※ $x30$	19(24)
※ $x40$	17(22)
3.5mm ² -2C	32(41)
※ $x30$	28(36)
※ $x40$	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
※ $x30$	36(46)
※ $x40$	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
※ $x30$	44(56)
※ $x40$	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
※ $x30$	62(80)
※ $x40$	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	27A 600V (2.0mm ² ×2心)	長さ	10m
公称断面積	2.0mm ²	仕上外径	10.4mm
曲げ半径	42mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.