

品番：**EA940AG-512**

品名：2mm<sup>2</sup>x20m/2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,640円(税抜) / 10,604円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 9,640円(税抜) / 10,604円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2026/06/23 06:00現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1137ページ                      |      |   |



| 品名              | 規格                      | 長さ  |
|-----------------|-------------------------|-----|
| キャブタイヤケーブル(VCT) | 2.0mm <sup>2</sup> -2C  | 20m |
| キャブタイヤケーブル(VCT) | 3.5mm <sup>2</sup> -2C  | 20m |
| キャブタイヤケーブル(VCT) | 5.5mm <sup>2</sup> -2C  | 20m |
| キャブタイヤケーブル(VCT) | 8.0mm <sup>2</sup> -2C  | 20m |
| キャブタイヤケーブル(VCT) | 14.0mm <sup>2</sup> -2C | 20m |

| 電線の太さ(心数)               | 標準許容電圧(A) VCT(VCTGPNCT) |
|-------------------------|-------------------------|
| 2.0mm <sup>2</sup> -2C  | 22(28)                  |
| ※ X30                   | 19(24)                  |
| ※ X40                   | 17(22)                  |
| 3.5mm <sup>2</sup> -2C  | 32(41)                  |
| ※ X30                   | 28(36)                  |
| ※ X40                   | 25(32)                  |
| 5.5mm <sup>2</sup> -2C  | 41(53)                  |
| ※ X30                   | 36(46)                  |
| ※ X40                   | 32(42)                  |
| 8.0mm <sup>2</sup> -2C  | 51(65)                  |
| ※ X30                   | 44(56)                  |
| ※ X40                   | 39(50)                  |
| 14.0mm <sup>2</sup> -2C | 71(91)                  |
| ※ X30                   | 62(80)                  |
| ※ X40                   | 55(71)                  |

### 仕様

|       |                                   |      |                          |
|-------|-----------------------------------|------|--------------------------|
| 略号    | VCT                               | 用途   | 600V以下の移動用電気機器用          |
| 定格容量  | 27A 600V (2.0mm <sup>2</sup> x2心) | 長さ   | 20m                      |
| 公称断面積 | 2.0mm <sup>2</sup>                | 仕上外径 | 10.4mm                   |
| 曲げ半径  | 42mm以上                            | 定格温度 | 移動:-15~60℃<br>固定:-30~60℃ |

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.