

品番 : EA940AG-513

品名 : 3.5 mm<sup>2</sup> × 5m/2芯 ビニールキャブ タイヤケーブル



販売価格	4,870円(税抜) / 5,357円(税込)		
カタログ価格	4,870円(税抜) / 5,357円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 06:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		



キャブタイヤーケーブル VCT Cables Type	
規格	IEC60227-1
規格の仕様	電源供給電流(A) VCT/2CTGP/NCT
2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
x ×30	19(24)
x ×40	17(22)
3.5mm <sup>2</sup> ×2	31(41)
x ×30	26(36)
x ×40	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> ×2	41(53)
x ×30	36(46)
x ×40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> ×2	51(65)
x ×30	44(55)
x ×40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> ×2	71(91)
x ×30	62(80)
x ×40	55(71)

## 仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	32A 600V (3.5mm <sup>2</sup> ×2心)	長さ	5m
公称断面積	3.5mm <sup>2</sup>	仕上外径	11.8mm
曲げ半径	48mm以上	定格温度	移動:-15~60°C 固定:-30~60°C

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30°Cまでの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

## 代替品

	品番 EA940AG-514 コメント 同 10m
--	------------------------------



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.