

品番：**EA940AG-514**

品名：3.5 mm²x10m/2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	8,620円 (税抜) / 9,482円(税込)		
カタログ価格	8,620円(税抜) / 9,482円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/23 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT)	2芯	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2芯	20m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2芯	30m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2芯	40m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2芯	50m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2芯	60m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2芯	70m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2芯	80m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2芯	90m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2芯	100m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2芯	120m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2芯	150m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2芯	200m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2芯	250m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2芯	300m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2芯	400m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2芯	500m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2芯	600m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2芯	700m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2芯	800m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2芯	900m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2芯	1000m

電線の太さ(心数)	標準許容電圧(A) VCT(VCT(GPACT))
2.0mm ² -2C	22(25)
※ X30	19(24)
※ X40	17(22)
3.5mm ² -2C	32(41)
※ X30	28(36)
※ X40	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
※ X30	36(46)
※ X40	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
※ X30	44(56)
※ X40	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
※ X30	62(80)
※ X40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	32A 600V (3.5mm ² x2心)	長さ	10m
公称断面積	3.5mm ²	仕上外径	11.8mm
曲げ半径	48mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.