

品番：**EA940AG-521**

品名：8mm²x5m/2芯ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	8,590円 (税抜) / 9,449円(税込)		
カタログ価格	8,590円(税抜) / 9,449円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 06:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm ² x2心	5m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm ² x2心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm ² x2心	15m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm ² x2心	20m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm ² x2心	25m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm ² x2心	30m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm ² x2心	35m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm ² x2心	40m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm ² x2心	45m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm ² x2心	50m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm ² x2心	55m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm ² x2心	60m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm ² x2心	65m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm ² x2心	70m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm ² x2心	75m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm ² x2心	80m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm ² x2心	85m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm ² x2心	90m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm ² x2心	95m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm ² x2心	100m

電線の太さ(心数)	電線許容電圧(A/VCT)(CT/SP/CT)
2.0mm ² -2心	22(28)
※ $x30$	19(24)
※ $x40$	17(22)
3.5mm ² -2心	32(41)
※ $x30$	28(36)
※ $x40$	25(32)
5.5mm ² -2心	41(53)
※ $x30$	36(46)
※ $x40$	32(42)
8.0mm ² -2心	51(65)
※ $x30$	44(56)
※ $x40$	39(50)
14.0mm ² -2心	71(91)
※ $x30$	62(80)
※ $x40$	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	51A 600V (8.0mm ² x2心)	長さ	5m
公称断面積	8.0mm ²	仕上外径	16.4mm
曲げ半径	66mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

代替品

品番	EA940AG-522
コメント	同 10m



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.