

品番：EA940AG-523

品名：8mm²×15m/2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
カタログ価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 07:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	外径	芯線径
2.0mm ² -2C	10.0	0.8
3.5mm ² -2C	12.0	1.0
5.5mm ² -2C	14.0	1.2
8.0mm ² -2C	16.4	1.4
14.0mm ² -2C	21.0	1.8
20.0mm ² -2C	24.0	2.0
35.0mm ² -2C	30.0	2.5
50.0mm ² -2C	35.0	3.0
70.0mm ² -2C	40.0	3.5
100.0mm ² -2C	45.0	4.0

電線の太さ(芯線径)	電線許容電圧(V) VCT(CT/SP/ACT)
2.0mm ² -2C	22(20)
φ $\times 3.0$	19(16)
φ $\times 4.0$	17(12)
3.5mm ² -2C	32(14)
φ $\times 3.0$	28(16)
φ $\times 4.0$	25(12)
5.5mm ² -2C	41(13)
φ $\times 3.0$	36(16)
φ $\times 4.0$	32(12)
8.0mm ² -2C	51(15)
φ $\times 3.0$	44(16)
φ $\times 4.0$	39(15)
14.0mm ² -2C	71(17)
φ $\times 3.0$	62(18)
φ $\times 4.0$	55(17)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	51A 600V (8.0mm ² ×2心)	長さ	15m
公称断面積	8.0mm ²	仕上外径	16.4mm
曲げ半径	66mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

代替品

品番	EA940AG-522
コメント	長さの違い: 15m→10m



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.