

品番 : EA940AG-523

品名: 8mm<sup>2</sup>×15m/2芯 ビニールキャブ タイヤケーブル



販売価格	17,800円(税抜)／19,580円(税込)		
カタログ価格	17,800円(税抜)／19,580円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2025/12/15 06:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		



## 仕様

略号	VCT			用途	600V以下の移動用電気機器用
		×30	6180		
定格容量	51A 600V (8.0mm <sup>2</sup> ×2心)			長さ	15m
公称断面積	8.0mm <sup>2</sup>			仕上外径	16.4mm
曲げ半径	66mm以上			定格温度	移動:-15~60°C 固定:-30~60°C

## 耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30°Cまでの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

## 代替品

品番	EA940AG-522
コメント	長さの違い:15m→10m



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.