

品番：EA940AG-524

品名：8mm²×20m/2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	23,300円(税抜) / 25,630円(税込)		
カタログ価格	23,300円(税抜) / 25,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	8.0mm ² ×20m	20m

電線の太さ(心数)	標準許容電圧(A/VCT) (G/F/N/C/T)
2.0mm ² -2C	22(20)
※ 3C	19(24)
※ 4C	17(22)
3.5mm ² -2C	32(41)
※ 3C	28(36)
※ 4C	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
※ 3C	36(46)
※ 4C	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
※ 3C	44(56)
※ 4C	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
※ 3C	62(80)
※ 4C	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	51A 600V (8.0mm ² ×2心)	長さ	20m
公称断面積	8.0mm ²	仕上外径	16.4mm
曲げ半径	66mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

代替品

品番	EA940AG-522
コメント	長さの違い:20m→10m



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.