

品番：**EA940AG-532**

品名：0.75mm²x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	3,650円(税抜) / 4,015円(税込)		
カタログ価格	3,650円(税抜) / 4,015円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/17 04:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		



規格	心数	長さ
EA940AG-532	3	10m

電線の太さ(心数)	電線の電圧(VCT/VCT(GP/ACT))
2.0mm ² -20	22(20)
※ $x30$	19(20)
※ $x40$	17(20)
3.5mm ² -20	32(41)
※ $x30$	28(30)
※ $x40$	25(32)
5.5mm ² -20	41(53)
※ $x30$	36(46)
※ $x40$	32(42)
8.0mm ² -20	51(65)
※ $x30$	44(56)
※ $x40$	39(50)
14.0mm ² -20	71(91)
※ $x30$	62(80)
※ $x40$	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	13A 600V(0.75mm ² x3心)	長さ	10m
公称断面積	0.75mm ²	仕上外径	9.2mm
曲げ半径	37mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.