

品番：**EA940AG-542C**

品名：2mm²x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	32,100円 (税抜) / 35,310円 (税込)		
カタログ価格	32,100円 (税抜) / 35,310円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/23 07:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT)	2.0mm ²	50m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm ²	50m
キャブタイヤケーブル(VCT)	5.5mm ²	50m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm ²	50m
キャブタイヤケーブル(VCT)	14.0mm ²	50m

電線の太さ(心数)	電線の電圧(VCT/VCT(GP/ACT))
2.0mm ² -20	22(20)
※ X30	19(20)
※ X40	17(20)
3.5mm ² -20	32(41)
※ X30	28(30)
※ X40	25(32)
5.5mm ² -20	41(53)
※ X30	36(46)
※ X40	32(42)
8.0mm ² -20	51(65)
※ X30	44(56)
※ X40	39(50)
14.0mm ² -20	71(91)
※ X30	62(80)
※ X40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	23A 600V(2.0mm ² x3心)	長さ	50m
公称断面積	2.0mm ²	仕上外径	10.9mm
曲げ半径	44mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.