

品番：**EA940AG-544**

品名：3.5 m²x10m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	11,900円 (税抜) / 13,090円 (税込)		
カタログ価格	11,900円 (税抜) / 13,090円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/28 15:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	長さ	重量
2.0mm ² -20	10m	1902g
3.5mm ² -20	10m	2813g
5.5mm ² -20	10m	4153g
8.0mm ² -20	10m	5165g
14.0mm ² -20	10m	7191g

電線の太さ(心数)	電線の電圧(V) VCT(CT/SPNCT)
2.0mm ² -20	220V
3.5mm ² -20	220V
5.5mm ² -20	220V
8.0mm ² -20	220V
14.0mm ² -20	220V

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	27A 600V(3.5m ² x3心)	長さ	10m
公称断面積	3.5m ²	仕上外径	12.6mm
曲げ半径	51mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.