

品番：**EA940AG-544**

品名：3.5 m²x10m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	13,300円 (税抜) / 14,630円(税込)		
カタログ価格	13,300円(税抜) / 14,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/19 22:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		



規格	芯数	長さ
EA940AG-544	3	10m

電線の太さ(芯数)	電線の電圧(V) VCT(VCT/SPNCT)
2.0mm ² -2C	22(25)
※ X30	19(24)
※ X40	17(22)
3.5mm ² -2C	32(41)
※ X30	28(36)
※ X40	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
※ X30	36(46)
※ X40	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
※ X30	44(56)
※ X40	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
※ X30	62(80)
※ X40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	27A 600V(3.5m ² x3心)	長さ	10m
公称断面積	3.5m ²	仕上外径	12.6mm
曲げ半径	51mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.