

品番：**EA940AG-545**

品名：3.5 mm<sup>2</sup>x15m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



|         |                                     |      |   |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格    | <b>11,600円</b> (税抜) / 12,760円 (税込)  |      |   |
| カタログ価格  | 11,600円 (税抜) / 12,760円 (税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: <b>2</b> (2026/02/28 15:31現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1137ページ                             |      |   |



| 規格                      | 芯数 | 外径   |
|-------------------------|----|------|
| 2.0mm <sup>2</sup> -2C  | 2  | 12.0 |
| 2.0mm <sup>2</sup> -3C  | 3  | 12.5 |
| 2.5mm <sup>2</sup> -2C  | 2  | 13.0 |
| 2.5mm <sup>2</sup> -3C  | 3  | 13.5 |
| 3.5mm <sup>2</sup> -2C  | 2  | 14.0 |
| 3.5mm <sup>2</sup> -3C  | 3  | 14.5 |
| 5.0mm <sup>2</sup> -2C  | 2  | 15.5 |
| 5.0mm <sup>2</sup> -3C  | 3  | 16.0 |
| 7.0mm <sup>2</sup> -2C  | 2  | 17.5 |
| 7.0mm <sup>2</sup> -3C  | 3  | 18.0 |
| 10.0mm <sup>2</sup> -2C | 2  | 19.5 |
| 10.0mm <sup>2</sup> -3C | 3  | 20.0 |
| 14.0mm <sup>2</sup> -2C | 2  | 22.0 |
| 14.0mm <sup>2</sup> -3C | 3  | 22.5 |

| 電線の太さ(芯数)               | 標準許容電圧(V)<br>VCT(VCT/SPNCT) |
|-------------------------|-----------------------------|
| 2.0mm <sup>2</sup> -2C  | 22(25)                      |
| ※ X30                   | 19(24)                      |
| ※ X40                   | 17(22)                      |
| 3.5mm <sup>2</sup> -2C  | 32(41)                      |
| ※ X30                   | 28(36)                      |
| ※ X40                   | 25(32)                      |
| 5.5mm <sup>2</sup> -2C  | 41(53)                      |
| ※ X30                   | 36(46)                      |
| ※ X40                   | 32(42)                      |
| 8.0mm <sup>2</sup> -2C  | 51(65)                      |
| ※ X30                   | 44(56)                      |
| ※ X40                   | 39(50)                      |
| 14.0mm <sup>2</sup> -2C | 71(91)                      |
| ※ X30                   | 62(80)                      |
| ※ X40                   | 55(71)                      |

仕様

|       |                                  |      |                          |
|-------|----------------------------------|------|--------------------------|
| 略号    | VCT                              | 用途   | 600V以下の移動用電気機器用          |
| 定格容量  | 27A 600V(3.5mm <sup>2</sup> x3芯) | 長さ   | 15m                      |
| 公称断面積 | 3.5mm <sup>2</sup>               | 仕上外径 | 12.6mm                   |
| 曲げ半径  | 51mm以上                           | 定格温度 | 移動:-15~60℃<br>固定:-30~60℃ |

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース  
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

代替品

|      |             |
|------|-------------|
| 品番   | EA940AG-546 |
| コメント | 同 20m       |



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.