

品番：**EA940AG-546**

品名：3.5 m²x20m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	26,200円 (税抜) / 28,820円 (税込)		
カタログ価格	26,200円 (税抜) / 28,820円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/06 04:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		



規格	長さ	重量
2.0mm ² -20	20m	2212g
3.5mm ² -20	20m	3214g
5.5mm ² -20	20m	4153g
8.0mm ² -20	20m	5165g
14.0mm ² -20	20m	7191g

電線の太さ(心数)	電線の電圧(V) VCT(CT) (SPNCT)
2.0mm ² -20	2212g
3.5mm ² -20	3214g
5.5mm ² -20	4153g
8.0mm ² -20	5165g
14.0mm ² -20	7191g

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	27A 600V(3.5m ² x3心)	長さ	20m
公称断面積	3.5m ²	仕上外径	12.6mm
曲げ半径	51mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.