

品番：**EA940AG-546**

品名：3.5 m²x20m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	26,200円 (税抜) / 28,820円 (税込)		
カタログ価格	26,200円 (税抜) / 28,820円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/19 22:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		



規格	芯数	長さ
EA940AG-546	3	20m

電線の太さ(芯数)	電線の電圧(V) VCT(VCT/SPNCT)
2.0mm ² -2C	22(25)
φ $\times 3$	19(24)
φ $\times 4$	17(22)
3.5mm ² -2C	32(41)
φ $\times 3$	28(36)
φ $\times 4$	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
φ $\times 3$	36(46)
φ $\times 4$	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
φ $\times 3$	44(56)
φ $\times 4$	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
φ $\times 3$	62(80)
φ $\times 4$	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	27A 600V(3.5m ² ×3心)	長さ	20m
公称断面積	3.5m ²	仕上外径	12.6mm
曲げ半径	51mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.