

品番：**EA940AG-548**

品名：5.5 m²x10m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	18,200円 (税抜) / 20,020円 (税込)		
カタログ価格	18,200円 (税抜) / 20,020円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/28 15:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	芯数	断面積
2.0mm ² -2C	2	2.0
2.5mm ² -2C	2	2.5
3.5mm ² -2C	2	3.5
5.5mm ² -2C	2	5.5
8.0mm ² -2C	2	8.0
14.0mm ² -2C	2	14.0
2.0mm ² -3C	3	2.0
2.5mm ² -3C	3	2.5
3.5mm ² -3C	3	3.5
5.5mm ² -3C	3	5.5
8.0mm ² -3C	3	8.0
14.0mm ² -3C	3	14.0

電線の太さ(芯数)	電線の電圧(V) VCT(VCT(GPACT))
2.0mm ² -2C	22(25)
※ X30	19(24)
※ X40	17(22)
3.5mm ² -2C	32(41)
※ X30	28(36)
※ X40	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
※ X30	36(46)
※ X40	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
※ X30	44(56)
※ X40	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
※ X30	62(80)
※ X40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	35A 600V(5.5m ² x3心)	長さ	10m
公称断面積	5.5m ²	仕上外径	15.0mm
曲げ半径	60mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.