

品番：**EA940AG-550C**

品名：5.5 m<sup>2</sup>x50m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>84,400円</b> (税抜) / 92,840円 (税込)		
カタログ価格	84,400円 (税抜) / 92,840円 (税込)		
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2026/06/23 07:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	芯数	外径 (mm)
2.0mm <sup>2</sup> -2C	2	12.0
2.0mm <sup>2</sup> -3C	3	13.0
2.5mm <sup>2</sup> -2C	2	13.0
2.5mm <sup>2</sup> -3C	3	14.0
3.5mm <sup>2</sup> -2C	2	15.0
3.5mm <sup>2</sup> -3C	3	16.0
5.5mm <sup>2</sup> -2C	2	18.0
5.5mm <sup>2</sup> -3C	3	19.0
8.0mm <sup>2</sup> -2C	2	20.0
8.0mm <sup>2</sup> -3C	3	21.0
14.0mm <sup>2</sup> -2C	2	25.0
14.0mm <sup>2</sup> -3C	3	26.0

電線の太さ (芯数)	電線の電圧 (VCT/VCT(GP/NC/T))
2.0mm <sup>2</sup> -2C	22(20)
※ X30	19(20)
※ X40	17(20)
3.5mm <sup>2</sup> -2C	32(41)
※ X30	28(30)
※ X40	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> -2C	41(53)
※ X30	36(46)
※ X40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> -2C	51(65)
※ X30	44(56)
※ X40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> -2C	71(91)
※ X30	62(80)
※ X40	55(71)

**仕様**

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	35A 600V(5.5m <sup>2</sup> x3心)	長さ	50m
公称断面積	5.5m <sup>2</sup>	仕上外径	15.0mm
曲げ半径	60mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース  
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.