

品番：**EA940AG-551**

品名：8mm<sup>2</sup>×5m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>12,900円</b> (税抜) / 14,190円(税込)		
カタログ価格	12,900円(税抜) / 14,190円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 3</b> (2026/06/23 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm <sup>2</sup> ×3心	5m
キャブタイヤケーブル(VCT)	14.0mm <sup>2</sup> ×3心	5m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2.0mm <sup>2</sup> ×2心	5m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm <sup>2</sup> ×2心	5m
キャブタイヤケーブル(VCT)	5.5mm <sup>2</sup> ×2心	5m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm <sup>2</sup> ×2心	5m
キャブタイヤケーブル(VCT)	14.0mm <sup>2</sup> ×2心	5m
キャブタイヤケーブル(VCT)	2.0mm <sup>2</sup> ×3心	5m
キャブタイヤケーブル(VCT)	3.5mm <sup>2</sup> ×3心	5m
キャブタイヤケーブル(VCT)	5.5mm <sup>2</sup> ×3心	5m
キャブタイヤケーブル(VCT)	8.0mm <sup>2</sup> ×3心	5m
キャブタイヤケーブル(VCT)	14.0mm <sup>2</sup> ×3心	5m

電線の太さ(心数)	電線の電圧(VCT/VCT/SPNCT)
2.0mm <sup>2</sup> ×2心	22(20)
※×3心	19(20)
※×4心	17(20)
3.5mm <sup>2</sup> ×2心	32(41)
※×3心	28(30)
※×4心	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> ×2心	41(53)
※×3心	36(40)
※×4心	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> ×2心	51(65)
※×3心	44(50)
※×4心	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> ×2心	71(91)
※×3心	62(80)
※×4心	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	43A 600V(8.0mm <sup>2</sup> ×3心)	長さ	5m
公称断面積	8.0mm <sup>2</sup>	仕上外径	17.5mm
曲げ半径	70mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース  
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

代替品

品番	EA940AG-552
コメント	同 10m



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.