

品番：**EA940AG-554C**

品名：8mm²×50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	118,600円(税抜) / 130,460円(税込)		
カタログ価格	118,600円(税抜) / 130,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 06:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	芯数	外径
2.0mm ² -2C	2	12.5
2.0mm ² -3C	3	14.0
2.5mm ² -2C	2	13.5
2.5mm ² -3C	3	15.0
3.5mm ² -2C	2	15.5
3.5mm ² -3C	3	17.0
4.0mm ² -2C	2	16.0
4.0mm ² -3C	3	17.5
5.0mm ² -2C	2	18.0
5.0mm ² -3C	3	19.5
6.0mm ² -2C	2	19.0
6.0mm ² -3C	3	20.5
8.0mm ² -2C	2	21.5
8.0mm ² -3C	3	23.0
10.0mm ² -2C	2	24.0
10.0mm ² -3C	3	25.5
14.0mm ² -2C	2	28.0
14.0mm ² -3C	3	29.5

電線の太さ(芯数)	電線の電圧(VCT/VCT(GP/VCT))
2.0mm ² -2C	22(20)
2.0mm ² -3C	19(20)
2.5mm ² -2C	17(20)
2.5mm ² -3C	14(15)
3.5mm ² -2C	28(30)
3.5mm ² -3C	25(30)
4.0mm ² -2C	41(50)
4.0mm ² -3C	36(40)
5.0mm ² -2C	32(40)
5.0mm ² -3C	31(40)
6.0mm ² -2C	51(60)
6.0mm ² -3C	44(50)
8.0mm ² -2C	39(50)
8.0mm ² -3C	37(50)
10.0mm ² -2C	71(90)
10.0mm ² -3C	62(80)
14.0mm ² -2C	55(70)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	43A 600V(8.0mm ² ×3心)	長さ	50m
公称断面積	8.0mm ²	仕上外径	17.5mm
曲げ半径	70mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.