

品番：**EA940AG-568**

品名：1.25m<sup>2</sup>x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>12,200円</b> (税抜) / 13,420円(税込)		
カタログ価格	12,200円(税抜) / 13,420円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 5</b> (2026/06/23 07:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/2CT(2P/1CT)
2.0mm <sup>2</sup> 2C	22(2B)
φ x3C	19(2A)
φ x4C	17(2Z)
3.0mm <sup>2</sup> 2C	32(4I)
φ x3C	28(3B)
φ x4C	25(3Z)
5.0mm <sup>2</sup> 2C	41(5B)
φ x3C	36(4B)
φ x4C	32(4Z)
8.0mm <sup>2</sup> 2C	51(8B)
φ x3C	44(5B)
φ x4C	39(5B)
14.0mm <sup>2</sup> 2C	71(9I)
φ x3C	62(8B)
φ x4C	55(7I)

CT-CAB Type	規格	電線太さ(心数)	電線許容電流(A)
CT-CAB Type 1	600V	2.0mm <sup>2</sup> 2C	22
CT-CAB Type 1	600V	φ x3C	19
CT-CAB Type 1	600V	φ x4C	17
CT-CAB Type 1	600V	3.0mm <sup>2</sup> 2C	32
CT-CAB Type 1	600V	φ x3C	28
CT-CAB Type 1	600V	φ x4C	25
CT-CAB Type 1	600V	5.0mm <sup>2</sup> 2C	41
CT-CAB Type 1	600V	φ x3C	36
CT-CAB Type 1	600V	φ x4C	32
CT-CAB Type 1	600V	8.0mm <sup>2</sup> 2C	51
CT-CAB Type 1	600V	φ x3C	44
CT-CAB Type 1	600V	φ x4C	39
CT-CAB Type 1	600V	14.0mm <sup>2</sup> 2C	71
CT-CAB Type 1	600V	φ x3C	62
CT-CAB Type 1	600V	φ x4C	55

**仕様**

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	16A 600V(1.25m <sup>2</sup> x4心)	長さ	20m
公称断面積	1.25m <sup>2</sup>	仕上外径	11.1mm
曲げ半径	45mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース  
キャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.