

品番：**EA940AG-569**

品名：2mm<sup>2</sup>×5m/4芯ビニルキャブタイヤケーブル



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,420円(税抜) / 4,862円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,420円(税抜) / 4,862円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/02/28 22:04現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1137ページ                      |      |   |



| 電線の太さ(心数)               | 電線許容電流(A)<br>VCT/VCT(QPNC) |
|-------------------------|----------------------------|
| 2.0mm <sup>2</sup> ×20  | 22(28)                     |
| φ×30                    | 19(24)                     |
| φ×40                    | 17(22)                     |
| 3.0mm <sup>2</sup> ×20  | 32(41)                     |
| φ×30                    | 28(36)                     |
| φ×40                    | 25(32)                     |
| 5.0mm <sup>2</sup> ×20  | 41(53)                     |
| φ×30                    | 36(46)                     |
| φ×40                    | 32(42)                     |
| 8.0mm <sup>2</sup> ×20  | 51(65)                     |
| φ×30                    | 44(56)                     |
| φ×40                    | 39(50)                     |
| 14.0mm <sup>2</sup> ×20 | 71(91)                     |
| φ×30                    | 62(80)                     |
| φ×40                    | 55(71)                     |

| 電線の太さ(心数)               | 電線許容電圧(V) |
|-------------------------|-----------|
| 2.0mm <sup>2</sup> ×20  | 600       |
| φ×30                    | 600       |
| φ×40                    | 600       |
| 3.0mm <sup>2</sup> ×20  | 600       |
| φ×30                    | 600       |
| φ×40                    | 600       |
| 5.0mm <sup>2</sup> ×20  | 600       |
| φ×30                    | 600       |
| φ×40                    | 600       |
| 8.0mm <sup>2</sup> ×20  | 600       |
| φ×30                    | 600       |
| φ×40                    | 600       |
| 14.0mm <sup>2</sup> ×20 | 600       |
| φ×30                    | 600       |
| φ×40                    | 600       |

仕様

|       |                                  |      |                          |
|-------|----------------------------------|------|--------------------------|
| 略号    | VCT                              | 用途   | 600V以下の移動用電気機器用          |
| 定格容量  | 20A 600V(2.0mm <sup>2</sup> ×4心) | 長さ   | 5m                       |
| 公称断面積 | 2.0mm <sup>2</sup>               | 仕上外径 | 11.8mm                   |
| 曲げ半径  | 48mm以上                           | 定格温度 | 移動:-15~60℃<br>固定:-30~60℃ |

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース  
キャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.