

品番：EA940AG-571

品名：2 m m²x15m/4芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	9,600円(税抜)／10,560円(税込)			
カタログ価格	9,600円(税抜)／10,560円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/24 21:51現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ				



キャブタイヤケーブルの許容電流	
電線の太さ×心数	電線許容電流(A) VCT/VCT2P/NCT
2.0mm ² ×2	22(28)
×3	19(24)
×4	17(22)
3.5mm ² ×2	32(41)
×3	28(36)
×4	25(32)
5.5mm ² ×2	41(53)
×3	36(46)
×4	32(42)
8.0mm ² ×2	51(65)
×3	44(56)
×4	39(50)
14.0mm ² ×2	71(91)
×3	62(80)
×4	55(71)

キャブタイヤケーブルのVCT-Cab Type	
規格	品名
VCT2P	VCT2P-2.0mm ² ×2 (2.0mm ² ×2)
VCT2P	VCT2P-3.5mm ² ×2 (3.5mm ² ×2)
VCT2P	VCT2P-5.5mm ² ×2 (5.5mm ² ×2)
VCT2P	VCT2P-8.0mm ² ×2 (8.0mm ² ×2)
VCT2P	VCT2P-14.0mm ² ×2 (14.0mm ² ×2)
VCT2P	VCT2P-2.0mm ² ×3 (2.0mm ² ×3)
VCT2P	VCT2P-3.5mm ² ×3 (3.5mm ² ×3)
VCT2P	VCT2P-5.5mm ² ×3 (5.5mm ² ×3)
VCT2P	VCT2P-8.0mm ² ×3 (8.0mm ² ×3)
VCT2P	VCT2P-14.0mm ² ×3 (14.0mm ² ×3)
VCT2P	VCT2P-2.0mm ² ×4 (2.0mm ² ×4)
VCT2P	VCT2P-3.5mm ² ×4 (3.5mm ² ×4)
VCT2P	VCT2P-5.5mm ² ×4 (5.5mm ² ×4)
VCT2P	VCT2P-8.0mm ² ×4 (8.0mm ² ×4)
VCT2P	VCT2P-14.0mm ² ×4 (14.0mm ² ×4)

カタログ訂正 22/10/24 定格容量: (誤)21A (正)20A (No.53.54 9013)

仕様

定格容量	20A 600V(2.0mm ² ×4心)	長さ	15m
公称断面積	2.0mm ²	仕上外径	11.8mm
定格温度	60℃		
4心(白・黒・赤・緑)			
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。			
据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。			
VCT			

代替品



品番 EA940AG-572
コメント 同 20m

