


品番：**EA940AG-572C**

品名：2mm<sup>2</sup>×50m/4芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	42,800円(税抜) / 47,080円(税込)		
カタログ価格	42,800円(税抜) / 47,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/23 06:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/2CT(2P/1CT)
2.0mm <sup>2</sup> ×20	22(28)
φ×30	19(24)
φ×40	17(22)
3.0mm <sup>2</sup> ×20	32(41)
φ×30	28(36)
φ×40	25(32)
5.0mm <sup>2</sup> ×20	41(53)
φ×30	36(46)
φ×40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> ×20	51(65)
φ×30	44(56)
φ×40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> ×20	71(91)
φ×30	62(80)
φ×40	55(71)

CT-CAB Type	規格	電線太さ(心数)	電線許容電流(A)
CT-CAB Type 1	2.0mm <sup>2</sup> ×20	φ×30	19(24)
CT-CAB Type 2	2.0mm <sup>2</sup> ×20	φ×40	17(22)
CT-CAB Type 3	3.0mm <sup>2</sup> ×20	φ×30	28(36)
CT-CAB Type 4	3.0mm <sup>2</sup> ×20	φ×40	25(32)
CT-CAB Type 5	5.0mm <sup>2</sup> ×20	φ×30	36(46)
CT-CAB Type 6	5.0mm <sup>2</sup> ×20	φ×40	32(42)
CT-CAB Type 7	8.0mm <sup>2</sup> ×20	φ×30	44(56)
CT-CAB Type 8	8.0mm <sup>2</sup> ×20	φ×40	39(50)
CT-CAB Type 9	14.0mm <sup>2</sup> ×20	φ×30	62(80)
CT-CAB Type 10	14.0mm <sup>2</sup> ×20	φ×40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	20A 600V(2.0mm <sup>2</sup> ×4心)	長さ	50m
公称断面積	2.0mm <sup>2</sup>	仕上外径	11.8mm
曲げ半径	48mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース  
キャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.