


品番：**EA940AG-573**

品名：3.5 mm<sup>2</sup> x 5m/4芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>8,910円</b> (税抜) / 9,801円(税込)		
カタログ価格	8,910円(税抜) / 9,801円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 2</b> (2025/05/06 04:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/VCT2(C/NCT)
2.0mm <sup>2</sup> ×20	22(28)
φ×30	19(24)
φ×40	17(22)
3.5mm <sup>2</sup> ×20	32(41)
φ×30	28(36)
φ×40	25(32)
5.0mm <sup>2</sup> ×20	41(53)
φ×30	36(46)
φ×40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> ×20	51(65)
φ×30	44(56)
φ×40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> ×20	71(91)
φ×30	62(80)
φ×40	55(71)

品名	規格	長さ	心数	断面積	外径	重量
キャブタイヤケーブル	VCT	5m	4	3.5mm <sup>2</sup>	13.9mm	0.15kg

**仕様**

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	25A 600V(3.5mm <sup>2</sup> ×4心)	長さ	5m
公称断面積	3.5mm <sup>2</sup>	仕上外径	13.9mm
曲げ半径	56mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース  
キャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.