

品番：EA940AG-614

品名：3.5 mm<sup>2</sup>x10m/2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	6,550円(税抜) / 7,205円(税込)		
カタログ価格	6,550円(税抜) / 7,205円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 07:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
2.0mm <sup>2</sup> 2C	22(2B)
φ x3C	19(2A)
φ x4C	17(2Z)
3.5mm <sup>2</sup> 2C	32(4I)
φ x3C	28(3B)
φ x4C	25(3Z)
5.5mm <sup>2</sup> 2C	41(5B)
φ x3C	36(4B)
φ x4C	32(4Z)
8.0mm <sup>2</sup> 2C	51(6B)
φ x3C	44(5B)
φ x4C	39(5B)
14.0mm <sup>2</sup> 2C	71(7I)
φ x3C	62(6B)
φ x4C	55(7I)

CT-CAB Type	電線太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
CT-CAB Type 1	2.0mm <sup>2</sup> 2C	22(2B)
CT-CAB Type 2	φ x3C	19(2A)
CT-CAB Type 3	φ x4C	17(2Z)
CT-CAB Type 4	3.5mm <sup>2</sup> 2C	32(4I)
CT-CAB Type 5	φ x3C	28(3B)
CT-CAB Type 6	φ x4C	25(3Z)
CT-CAB Type 7	5.5mm <sup>2</sup> 2C	41(5B)
CT-CAB Type 8	φ x3C	36(4B)
CT-CAB Type 9	φ x4C	32(4Z)
CT-CAB Type 10	8.0mm <sup>2</sup> 2C	51(6B)
CT-CAB Type 11	φ x3C	44(5B)
CT-CAB Type 12	φ x4C	39(5B)
CT-CAB Type 13	14.0mm <sup>2</sup> 2C	71(7I)
CT-CAB Type 14	φ x3C	62(6B)
CT-CAB Type 15	φ x4C	55(7I)

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	32A 600V (3.5mm <sup>2</sup> x2心)	長さ	10m
公称断面積	3.5mm <sup>2</sup>	仕上外径	11.8mm
曲げ半径	48mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

移動機器用や配線用として屋外にも対応

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.