

品番：EA940AG-615

品名：3.5 mm²x15m/2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	6,700円(税抜) / 7,370円(税込)		
カタログ価格	6,700円(税抜) / 7,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/04 17:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



キャブタイヤケーブルの許容電圧

電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3NCT)
2.0mm ² ×2	22(2B)
φ ×30	19(2A)
φ ×40	17(2Z)
3.5mm ² ×2	32(4I)
φ ×30	28(3B)
φ ×40	25(3Z)
5.0mm ² ×2	41(5B)
φ ×30	36(4B)
φ ×40	32(4Z)
8.0mm ² ×2	51(8B)
φ ×30	44(5B)
φ ×40	39(5B)
14.0mm ² ×2	71(9I)
φ ×30	62(8B)
φ ×40	55(7I)

電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3NCT)
2.0mm ² ×2	22(2B)
φ ×30	19(2A)
φ ×40	17(2Z)
3.5mm ² ×2	32(4I)
φ ×30	28(3B)
φ ×40	25(3Z)
5.0mm ² ×2	41(5B)
φ ×30	36(4B)
φ ×40	32(4Z)
8.0mm ² ×2	51(8B)
φ ×30	44(5B)
φ ×40	39(5B)
14.0mm ² ×2	71(9I)
φ ×30	62(8B)
φ ×40	55(7I)

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	32A 600V (3.5mm ² ×2心)	長さ	15m
公称断面積	3.5mm ²	仕上外径	11.8mm
曲げ半径	48mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

移動機器用や配線用として屋外にも対応

PSEマーク取得商品

代替品

	<p>品番 EA940AG-616</p> <p>コメント 同 20m</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.