

品番：**EA940AG-616C**

品名：3.5 m²x50m/2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	30,600円 (税抜) / 33,660円 (税込)		
カタログ価格	30,600円 (税抜) / 33,660円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 07:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
2.0mm ² 20	22(28)
φ ×30	19(24)
φ ×40	17(22)
3.5mm ² 20	32(41)
φ ×30	28(36)
φ ×40	25(32)
5.5mm ² 20	41(53)
φ ×30	36(46)
φ ×40	32(42)
8.0mm ² 20	51(65)
φ ×30	44(56)
φ ×40	39(50)
14.0mm ² 20	71(91)
φ ×30	62(80)
φ ×40	55(71)

電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
2.0mm ² 20	22(28)
φ ×30	19(24)
φ ×40	17(22)
3.5mm ² 20	32(41)
φ ×30	28(36)
φ ×40	25(32)
5.5mm ² 20	41(53)
φ ×30	36(46)
φ ×40	32(42)
8.0mm ² 20	51(65)
φ ×30	44(56)
φ ×40	39(50)
14.0mm ² 20	71(91)
φ ×30	62(80)
φ ×40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	32A 600V (3.5m ² ×2心)	長さ	50m
公称断面積	3.5m ²	仕上外径	11.8mm
曲げ半径	48mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

移動機器用や配線用として屋外にも対応

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.