

品番：EA940AG-620

品名：5.5 m㎡x20m/2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	18,400円(税抜)／20,240円(税込)		
カタログ価格	18,400円(税抜)／20,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/21 00:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



キャブタイヤケーブルの許容電流	
電線の太さ×心数	電線許容電流(A) VCT/2CT(2P+2N)
2.0mm ² ×2	22(28)
⌀×30	19(24)
⌀×40	17(22)
3.5mm ² ×2	32(41)
⌀×30	28(36)
⌀×40	25(32)
5.5mm ² ×2	41(53)
⌀×30	36(46)
⌀×40	32(42)
8.0mm ² ×2	51(65)
⌀×30	44(56)
⌀×40	39(50)
14.0mm ² ×2	71(91)
⌀×30	62(80)
⌀×40	55(71)

電線	電線	電線
2.0mm ² ×2	2.0mm ² ×2	2.0mm ² ×2
3.5mm ² ×2	3.5mm ² ×2	3.5mm ² ×2
5.5mm ² ×2	5.5mm ² ×2	5.5mm ² ×2
8.0mm ² ×2	8.0mm ² ×2	8.0mm ² ×2
14.0mm ² ×2	14.0mm ² ×2	14.0mm ² ×2

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	41A 600V (5.5m㎡×2心)	長さ	20m
公称断面積	5.5m㎡	仕上外径	14.2mm
曲げ半径	57mm以上	定格温度	移動:-15～60℃ 固定:-30～60℃

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル
2心(白・黒)
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。
移動機器用や配線用として屋外にも対応
PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.