

品番：EA940AG-624

品名：8mm<sup>2</sup>×20m/2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	27,200円(税抜) / 29,920円(税込)		
カタログ価格	27,200円(税抜) / 29,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 06:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ×心数	電線許容電圧(AI VCT/2CCT/3PNCCT)
2.0mm <sup>2</sup> ×20	22(28)
φ×30	19(24)
φ×40	17(22)
3.5mm <sup>2</sup> ×20	32(41)
φ×30	28(36)
φ×40	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> ×20	41(53)
φ×30	36(46)
φ×40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> ×20	51(65)
φ×30	44(56)
φ×40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> ×20	71(91)
φ×30	62(79)
φ×40	55(71)

CT-CAB Type	電線太さ×心数	電線許容電圧(AI VCT/2CCT/3PNCCT)
CT-CAB Type 1	2.0mm <sup>2</sup> ×20	22(28)
CT-CAB Type 1	φ×30	19(24)
CT-CAB Type 1	φ×40	17(22)
CT-CAB Type 2	3.5mm <sup>2</sup> ×20	32(41)
CT-CAB Type 2	φ×30	28(36)
CT-CAB Type 2	φ×40	25(32)
CT-CAB Type 3	5.5mm <sup>2</sup> ×20	41(53)
CT-CAB Type 3	φ×30	36(46)
CT-CAB Type 3	φ×40	32(42)
CT-CAB Type 4	8.0mm <sup>2</sup> ×20	51(65)
CT-CAB Type 4	φ×30	44(56)
CT-CAB Type 4	φ×40	39(50)
CT-CAB Type 5	14.0mm <sup>2</sup> ×20	71(91)
CT-CAB Type 5	φ×30	62(79)
CT-CAB Type 5	φ×40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	51A 600V (8.0mm <sup>2</sup> ×2心)	長さ	20m
公称断面積	8.0mm <sup>2</sup>	仕上外径	16.0mm
曲げ半径	66mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

移動機器用や配線用として屋外にも対応

PSEマーク取得商品

代替品

	<p>品番 EA940AG-623</p> <p>コメント 長さの違い(20m→15m)</p>
--	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.