

品番：EA940AG-634C

品名：0.75mm²×50m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	11,600円(税抜)／12,760円(税込)			
カタログ価格	11,600円(税抜)／12,760円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/23 12:42現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ				



キャブタイヤケーブルの許容電流	
電線の太さ×心数	電線許容電流(A) VCT/2CT/3PACT1
2.0mm ² ×2	22(D8)
×3	19(D6)
×4	17(D2)
3.5mm ² ×2	32(D1)
×3	28(D3)
×4	25(D2)
5.5mm ² ×2	41(D3)
×3	36(D4)
×4	32(D2)
8.0mm ² ×2	51(D5)
×3	44(D5)
×4	39(D5)
14.0mm ² ×2	71(D1)
×3	63(D2)
×4	55(D1)

キャブタイヤケーブル(VCT-Cab Type)	
電線	電線
2.0mm ² ×2	22(D8)
×3	19(D6)
×4	17(D2)
3.5mm ² ×2	32(D1)
×3	28(D3)
×4	25(D2)
5.5mm ² ×2	41(D3)
×3	36(D4)
×4	32(D2)
8.0mm ² ×2	51(D5)
×3	44(D5)
×4	39(D5)
14.0mm ² ×2	71(D1)
×3	63(D2)
×4	55(D1)

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	10A 600V (0.75mm ² ×3心)	長さ	50m
公称断面積	0.75mm ²	仕上外径	9.2mm
定格温度	60℃		
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル			
3心(白・黒・赤)			
可とう性にすぐれています。			
PSEマーク取得商品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.