

品番：**EA940AG-635**

品名：1.25mm²×5m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	1,990円 (税抜) / 2,189円(税込)		
カタログ価格	1,990円(税抜) / 2,189円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/17 17:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1182ページ		



キャブタイヤケーブルの許容電流	
電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/VCTD/VCTI
2.0mm ² ×20	22(28)
×30	19(24)
×40	17(22)
3.0mm ² ×20	32(41)
×30	28(36)
×40	25(32)
5.0mm ² ×20	41(53)
×30	36(46)
×40	32(42)
8.0mm ² ×20	51(65)
×30	44(56)
×40	39(50)
14.0mm ² ×20	71(91)
×30	62(80)
×40	55(71)

仕様

略号	VCT ^{※40}	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	14A 600V (1.25mm ² ×3心)	長さ	5m
公称断面積	1.25mm ²	仕上外径	10.1mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

3心(白・黒・赤)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.