

品番：EA940AG-637

品名：1.25mm<sup>2</sup>×15m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,190円(税抜)／4,609円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 4,190円(税抜)／4,609円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/09/23 12:36現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



| キャブタイヤケーブルの許容電流        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 電線の太さ×心数               | 電線許容電流(A)<br>VCT/2CT/3PACT |
| 2.0mm <sup>2</sup> ×2  | 22(28)                     |
| ×3                     | 19(24)                     |
| ×4                     | 17(22)                     |
| 3.5mm <sup>2</sup> ×2  | 32(41)                     |
| ×3                     | 28(36)                     |
| ×4                     | 25(32)                     |
| 5.5mm <sup>2</sup> ×2  | 41(53)                     |
| ×3                     | 36(46)                     |
| ×4                     | 32(42)                     |
| 8.0mm <sup>2</sup> ×2  | 51(65)                     |
| ×3                     | 44(56)                     |
| ×4                     | 39(50)                     |
| 14.0mm <sup>2</sup> ×2 | 71(91)                     |
| ×3                     | 62(80)                     |
| ×4                     | 55(71)                     |

| キャブタイヤケーブル(VCT-Cab Type) |        |
|--------------------------|--------|
| 電線                       | 電線     |
| 2.0mm <sup>2</sup> ×2    | 22(28) |
| ×3                       | 19(24) |
| ×4                       | 17(22) |
| 3.5mm <sup>2</sup> ×2    | 32(41) |
| ×3                       | 28(36) |
| ×4                       | 25(32) |
| 5.5mm <sup>2</sup> ×2    | 41(53) |
| ×3                       | 36(46) |
| ×4                       | 32(42) |
| 8.0mm <sup>2</sup> ×2    | 51(65) |
| ×3                       | 44(56) |
| ×4                       | 39(50) |
| 14.0mm <sup>2</sup> ×2   | 71(91) |
| ×3                       | 62(80) |
| ×4                       | 55(71) |

仕様

|       |                                    |      |                                     |
|-------|------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 略号    | VCT                                | 用途   | 工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。 |
| 定格容量  | 14A 600V (1.25mm <sup>2</sup> ×3心) | 長さ   | 15m                                 |
| 公称断面積 | 1.25mm <sup>2</sup>                | 仕上外径 | 10.1mm                              |
| 定格温度  | 60℃                                |      |                                     |

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

3心(白・黒・赤)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

代替品



品番 EA940AG-638  
コメント 同 20m

